


Portescap의 새로운 제품

Portescap의 최신 혁신 제품을 살펴보세요.



소형 뼈 모터



소형 뼈 정형외과 시술을 위한 크기 9 브러시리스 슬롯형 DC 모터

최적화된 토크 및 속도를 갖춘 멸균 수술용 모터 솔루션

- 9.6V - 1.1K RPM 및 9.6V - 12.8K RPM 버전으로 제공됨
- 1,000회 이상의 멸균 주기를 견디도록 테스트됨
- 가벼운 무게와 적은 소음 및 진동으로 효율적 반응 극대화
- 최대 속도 35,000RPM

35ECS60/80 Ultra EC



35ECS Ultra EC 무브러시 무슬롯 모터

매우 까다로운 반복적 작동 주기를 견디도록 설계된 고성능 모터

- 2극 무슬롯
- 이 크기에서 BLDC 모터에 대한 동급 최상의 속도 및 토크 성능
- 40,000RPM의 최대 연속 속도
- 높은 피크 부하로 반복되는 주기에서 최적화된 열 동작

22ECT35/48 Ultra EC



22ECT Ultra EC 무브러시 무슬롯 모터

무브러시 모터는 동급 모터에 비해 50% 가까이 높아진 연속 토크를 제공합니다

- 4극 무브러시 무슬롯
- 디지털 홀 센서 및 3개 표준 코일 제공
- 20,000RPM의 최대 연속 속도
- 쉬운 기계적 통합을 위한 한 손에 들어오는 폼 팩터

30ECT64/90 Ultra EC



30ECT Ultra EC 무브러시 무슬롯 모터

소형 패키지에서 나오는 높은 토크

- 높은 피크 토크 설계
- 최대 225mNm의 연속 토크
- 30,000RPM의 최대 연속 속도
- 튼튼한 디자인: 스테인리스 스틸 및 레이저 용접 플랜지

제품 카탈로그



새 제품 카탈로그

모든 제품을 제공하는 종합적인 카탈로그

- 기술 개요
- 전기 및 기계 사양
- 엔지니어링 노트 및 응용 분야의 예

지금 문의:

sales.asia@portescap.com

+82 2 6001 3247

www.portescap.kr

Portescap

0209V032619KOR_A4